



VÉDŐBUKROLAT SG-IP69K

IP69K

SG-IP69K-150
95ASE1290 IP69K Védőcsövek 150 mm hosszú
fényfüggönyhöz

- IP69K tokozat
- Elérhető magasságok: 150-1800 mm
- Beépítés a vevő által



TERMÉKLEÍRÁS

A Datalogic SG-IP69K az összes Datalogic fényfüggönyhöz használható védőtokozat, amely a védelmi fokozatot IP65-ről IP67-re, IP68-ra és IP69K-ra növeli.

A sapkán elhelyezett Gore-Tex membrán megakadályozza a nedvesség és szennyeződés behatolását, illetve a belső kondenzátum képződését. A fényfüggöny csatlakozókábelét egy M16 méretű alátét védi és rögzíti a helyén, megakadályozva a víz és szennyeződés behatolását.

Az SG-IP69K tokozatot főleg olyan helyeken használják, ahol magas a nedvességtartalom és a hőmérséklet, és a gépet vagy más berendezést gyakran mossák nagy, akár 100 bar nyomású meleg vízzel (80 °C-ig) és/vagy tisztítják tisztítószerrel.

Az SG-IP69K különösen alkalmas az élelmiszeriparban való használatra.

Az SG-IP69K nem befolyásolja a fényfüggöny szórásszögét.

FIGYELEM! Egy fényfüggönyhöz két védőtokozat jár (adó-vevő).

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Weep-Spin-Dry Policril poli(metil-metakrilát)
Mélység	4 mm
A fényfüggöny hatótávolságának csökkentése	10% minden egységre
Védelmi fokozat	IP65-ről IP67-re, IP68-ra és IP69K-ra
A szórásszög befolyásolása	Nincs
Kémiai tulajdonságok	A kézikönyv a „Letöltés” alatti fülre kattintva érhető el



MŰSZAKI ADATOK

IP-osztály

IP67, IP68, IP69K

Védőanyag

PMMA



Model	Length [mm]
SI-PMMA-100	251.5
SI-PMMA-150	302.7
SI-PMMA-200	353.9
SI-PMMA-250	405.1
SI-PMMA-300	456.3
SI-PMMA-350	507.5
SI-PMMA-400	558.7
SI-PMMA-450	609.9
SI-PMMA-500	661.1
SI-PMMA-550	712.3
SI-PMMA-600	763.5
SI-PMMA-650	814.7
SI-PMMA-700	865.9
SI-PMMA-750	917.1
SI-PMMA-800	968.3
SI-PMMA-850	1019.5
SI-PMMA-900	1070.7
SI-PMMA-950	1121.9
SI-PMMA-1000	1173.1
SI-PMMA-1050	1224.3
SI-PMMA-1100	1275.5
SI-PMMA-1150	1326.7
SI-PMMA-1200	1377.9
SI-PMMA-1250	1429.1
SI-PMMA-1300	1480.3
SI-PMMA-1350	1531.5
SI-PMMA-1400	1582.7
SI-PMMA-1450	1633.9
SI-PMMA-1500	1685.1
SI-PMMA-1550	1736.3
SI-PMMA-1600	1787.5
SI-PMMA-1650	1838.7
SI-PMMA-1700	1889.9
SI-PMMA-1750	1941.1
SI-PMMA-1800	1992.3
SI-PMMA-1850	2043.5
SI-PMMA-1900	2094.7
SI-PMMA-1950	2145.9
SI-PMMA-2000	2197.1
SI-PMMA-2050	2248.3
SI-PMMA-2100	2299.5
SI-PMMA-2150	2350.7
SI-PMMA-2200	2401.9
SI-PMMA-2250	2453.1
SI-PMMA-2300	2504.3
SI-PMMA-2350	2555.5
SI-PMMA-2400	2606.7
SI-PMMA-2450	2657.9
SI-PMMA-2500	2709.1
SI-PMMA-2550	2760.3
SI-PMMA-2600	2811.5
SI-PMMA-2650	2862.7
SI-PMMA-2700	2913.9
SI-PMMA-2750	2965.1
SI-PMMA-2800	3016.3
SI-PMMA-2850	3067.5
SI-PMMA-2900	3118.7
SI-PMMA-2950	3169.9
SI-PMMA-3000	3221.1
SI-PMMA-3050	3272.3
SI-PMMA-3100	3323.5
SI-PMMA-3150	3374.7
SI-PMMA-3200	3425.9
SI-PMMA-3250	3477.1
SI-PMMA-3300	3528.3
SI-PMMA-3350	3579.5
SI-PMMA-3400	3630.7
SI-PMMA-3450	3681.9
SI-PMMA-3500	3733.1
SI-PMMA-3550	3784.3
SI-PMMA-3600	3835.5
SI-PMMA-3650	3886.7
SI-PMMA-3700	3937.9
SI-PMMA-3750	3989.1
SI-PMMA-3800	4040.3
SI-PMMA-3850	4091.5
SI-PMMA-3900	4142.7
SI-PMMA-3950	4193.9
SI-PMMA-4000	4245.1
SI-PMMA-4050	4296.3
SI-PMMA-4100	4347.5
SI-PMMA-4150	4398.7
SI-PMMA-4200	4449.9
SI-PMMA-4250	4501.1
SI-PMMA-4300	4552.3
SI-PMMA-4350	4603.5
SI-PMMA-4400	4654.7
SI-PMMA-4450	4705.9
SI-PMMA-4500	4757.1
SI-PMMA-4550	4808.3
SI-PMMA-4600	4859.5
SI-PMMA-4650	4910.7
SI-PMMA-4700	4961.9
SI-PMMA-4750	5013.1
SI-PMMA-4800	5064.3
SI-PMMA-4850	5115.5
SI-PMMA-4900	5166.7
SI-PMMA-4950	5217.9
SI-PMMA-5000	5269.1
SI-PMMA-5050	5320.3
SI-PMMA-5100	5371.5
SI-PMMA-5150	5422.7
SI-PMMA-5200	5473.9
SI-PMMA-5250	5525.1
SI-PMMA-5300	5576.3
SI-PMMA-5350	5627.5
SI-PMMA-5400	5678.7
SI-PMMA-5450	5729.9
SI-PMMA-5500	5781.1
SI-PMMA-5550	5832.3
SI-PMMA-5600	5883.5
SI-PMMA-5650	5934.7
SI-PMMA-5700	5985.9
SI-PMMA-5750	6037.1
SI-PMMA-5800	6088.3
SI-PMMA-5850	6139.5
SI-PMMA-5900	6190.7
SI-PMMA-5950	6241.9
SI-PMMA-6000	6293.1
SI-PMMA-6050	6344.3
SI-PMMA-6100	6395.5
SI-PMMA-6150	6446.7
SI-PMMA-6200	6497.9
SI-PMMA-6250	6549.1
SI-PMMA-6300	6600.3
SI-PMMA-6350	6651.5
SI-PMMA-6400	6702.7
SI-PMMA-6450	6753.9
SI-PMMA-6500	6805.1
SI-PMMA-6550	6856.3
SI-PMMA-6600	6907.5
SI-PMMA-6650	6958.7
SI-PMMA-6700	7009.9
SI-PMMA-6750	7061.1
SI-PMMA-6800	7112.3
SI-PMMA-6850	7163.5
SI-PMMA-6900	7214.7
SI-PMMA-6950	7265.9
SI-PMMA-7000	7317.1
SI-PMMA-7050	7368.3
SI-PMMA-7100	7419.5
SI-PMMA-7150	7470.7
SI-PMMA-7200	7521.9
SI-PMMA-7250	7573.1
SI-PMMA-7300	7624.3
SI-PMMA-7350	7675.5
SI-PMMA-7400	7726.7
SI-PMMA-7450	7777.9
SI-PMMA-7500	7829.1
SI-PMMA-7550	7880.3
SI-PMMA-7600	7931.5
SI-PMMA-7650	7982.7
SI-PMMA-7700	8033.9
SI-PMMA-7750	8085.1
SI-PMMA-7800	8136.3
SI-PMMA-7850	8187.5
SI-PMMA-7900	8238.7
SI-PMMA-7950	8289.9
SI-PMMA-8000	8341.1
SI-PMMA-8050	8392.3
SI-PMMA-8100	8443.5
SI-PMMA-8150	8494.7
SI-PMMA-8200	8545.9
SI-PMMA-8250	8597.1
SI-PMMA-8300	8648.3
SI-PMMA-8350	8699.5
SI-PMMA-8400	8750.7
SI-PMMA-8450	8801.9
SI-PMMA-8500	8853.1
SI-PMMA-8550	8904.3
SI-PMMA-8600	8955.5
SI-PMMA-8650	9006.7
SI-PMMA-8700	9057.9
SI-PMMA-8750	9109.1
SI-PMMA-8800	9160.3
SI-PMMA-8850	9211.5
SI-PMMA-8900	9262.7
SI-PMMA-8950	9313.9
SI-PMMA-9000	9365.1
SI-PMMA-9050	9416.3
SI-PMMA-9100	9467.5
SI-PMMA-9150	9518.7
SI-PMMA-9200	9569.9
SI-PMMA-9250	9621.1
SI-PMMA-9300	9672.3
SI-PMMA-9350	9723.5
SI-PMMA-9400	9774.7
SI-PMMA-9450	9825.9
SI-PMMA-9500	9877.1
SI-PMMA-9550	9928.3
SI-PMMA-9600	9979.5
SI-PMMA-9650	10030.7
SI-PMMA-9700	10081.9
SI-PMMA-9750	10133.1
SI-PMMA-9800	10184.3
SI-PMMA-9850	10235.5
SI-PMMA-9900	10286.7
SI-PMMA-9950	10337.9
SI-PMMA-10000	10389.1